


Ventuză vacuum ESS-60-EF

Numar piesa: 189357

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Raza min. a piesei de prelucrat	120 mm
Latimea nominala	6 mm
Diametrul ventuzei	60 mm
Volum de aspiratie	19.77 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 5
Forma de ventuza	rotund extra-adanc
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominala de functionare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-10 °C...200 °C
Fora de mentinere la presiune de lucru nominala	162.5 N
Fora transversala la presiunea de lucru nominala	62.5 N
Greutate produs	48 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M10
Culoare	gri
Duritate Shore	60 +/- 5
Material pivot de insurubare	Aliaj de aluminiu forjat, placat cu nichel Otel, nichelat Otel, galvanizat si cromat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	FPM