

Ventuză vacuum ESS-10-BN

Numar piesa: 189374

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuză de compensare a înalțimii	4 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	20 mm
Latimea nominală	2 mm
Diametrul ventuzei	10 mm
Volum de aspirație	0.38 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuză	Dimensiune 3
Forma de ventuză	burduf rotund de 1,5 ori
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominală de funcționare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Siguranță alimentară	vedeti informații detaliate despre material
Temperatura ambiantă	-10 °C...70 °C
Forță de menținere la presiune de lucru nominală	4.7 N
Forță transversală la presiunea de lucru nominală	4.5 N
Greutate produs	1.8 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M4
Culoare	negru
Duritate Shore	50 +/- 5
Material pivot de înșurubare	Alama, nichelată
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material ventuze	NBR