


Ventuză vacuum ESS-40-BN

Numar piesa: 189386

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuză de compensare a înălțimii	9.5 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	90 mm
Latimea nominală	3 mm
Diametrul ventuzei	40 mm
Volum de aspirație	8.87 cm ³
Poziție de conectare	sus
Poziție de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuză	Dimensiune 4
Forma de ventuză	burduf rotund de 1,5 ori
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominală de funcționare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Siguranța alimentară	vedeti informații detaliate despre material
Temperatura ambiantă	-10 °C...70 °C
Forță de menținere la presiune de lucru nominală	52.3 N
Forță transversală la presiunea de lucru nominală	32.5 N
Greutate produs	18.7 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M6
Culoare	negru
Duritate Shore	50 +/- 5
Material pivot de înșurubare	Aliaj de aluminiu forjat, placat cu nichel Alama, nichelată Oțel, galvanizat și cromat
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material ventuze	NBR