


Ventuză vacuum ESS-40-BU

Numar piesa: 189387

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuză de compensare a înalțimii	9.5 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	90 mm
Latimea nominală	3 mm
Diametrul ventuzei	40 mm
Volum de aspirație	8.87 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuză	Dimensiune 4
Forma de ventuză	burduf rotund de 1,5 ori
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominală de funcționare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranța alimentară	vedeti informații detaliate despre material
Temperatura ambiantă	-20 °C...60 °C
Forța de menținere la presiune de lucru nominală	52.3 N
Forța transversală la presiunea de lucru nominală	33 N
Greutate produs	18.7 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M6
Culoare	albastru
Duritate Shore	60 +/- 5

Caracteristica	Valoare
Material pivot de insurubare	Aliaj de aluminiu forjat, placat cu nichel Alama, nichelata Otel, galvanizat si cromat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	PUR