

## Ventuza vacuum ESS-10-CS

Numar piesa: 189399

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                   | Valoare                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ventuza de compensare a inaltimii                | 3.3 mm                                                      |
| Raza min. a piesei de prelucrat                  | 25 mm                                                       |
| Latimea nominala                                 | 2 mm                                                        |
| Diametrul ventuzei                               | 10 mm                                                       |
| Volum de aspiratie                               | 0.29 cm <sup>3</sup>                                        |
| Pozitie de conectare                             | sus                                                         |
| Pozitie de instalare                             | orice                                                       |
| Atribuirea suportului de ventuza                 | Dimensiune 3                                                |
| Forma de ventuza                                 | burduf rotund de 3,5 ori                                    |
| Presiune de lucru                                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Presiunea nominala de functionare                | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Mediu de operare                                 | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:::]               |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK             | 1 - stres redus la coroziune                                |
| Conformitatea LABS                               | VDMA24364 zona III                                          |
| Siguranta alimentara                             | vedeti informatii detaliate despre material                 |
| Temperatura ambianta                             | -30 °C...180 °C                                             |
| Fora de mentinere la presiune de lucru nominala  | 3.9 N                                                       |
| Fora transversala la presiunea de lucru nominala | 1 N                                                         |
| Greutate produs                                  | 1.6 g                                                       |
| Tipul de montare                                 | prin racordul de vid                                        |
| Racord de vacuum                                 | M4                                                          |
| Culoare                                          | transparent                                                 |
| Duritate Shore                                   | 50 +/- 5                                                    |
| Material pivot de insurubare                     | Alama, nichelata                                            |
| Nota privind materialele                         | Conform RoHS                                                |
| Material ventuze                                 | VMQ (silicon)                                               |