


Ventuză vacuum ESS-30-CS

Numar piesa: 189403

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuză de compensare a înălțimii	10.5 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	80 mm
Latimea nominală	3 mm
Diametrul ventuzei	30 mm
Volum de aspirație	9.47 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuză	Dimensiune 4
Forma de ventuză	burduf rotund de 3,5 ori
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominală de funcționare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranța alimentară	vedeti informații detaliate despre material
Temperatura ambiantă	-30 °C...180 °C
Forța de menținere la presiune de lucru nominală	20.8 N
Forța transversală la presiunea de lucru nominală	11 N
Greutate produs	12.2 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M6
Culoare	transparent
Duritate Shore	50 +/- 5
Material pivot de înșurubare	Alama, nichelată Otel, galvanizat și cromat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	VMQ (silicon)