


Ventuza vacuum ESS-50-CS

Numar piesa: 189407

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuza de compensare a inaltimii	17.5 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	180 mm
Latimea nominala	3 mm
Diametrul ventuzei	50 mm
Volum de aspiratie	38.92 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 4
Forma de ventuza	burduf rotund de 3,5 ori
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominala de functionare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-30 °C...180 °C
Fora de mentinere la presiune de lucru nominala	63.4 N
Fora transversala la presiunea de lucru nominala	45.5 N
Greutate produs	32.1 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M6
Culoare	transparent
Duritate Shore	50 +/- 5
Material pivot de insurubare	Aliaj de aluminiu forjat, placat cu nichel Alama, nichelata Otel, galvanizat si cromat
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material ventuze	VMQ (silicon)