

# Cablu plat KASI-1,5-Z-100

Numar piesa: 18941

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Greutate produs                                      | 71 g                                         |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                      | 75 V                                         |
| Domeniu de tensiune de lucru CA                      | 60 V                                         |
| Capacitate de transport al curentului                | 3 A                                          |
| Lungime cablu                                        | 100 m                                        |
| Tip de protectie                                     | IP65<br>pentru capetele de conductor inchise |
| Temperatura ambianta                                 | -40 °C...85 °C                               |
| Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor | -25 °C...85 °C                               |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B2-L                               |
| Material manta de cablu                              | Compus de cauciuc                            |
| Culoare manta de cablu                               | negru                                        |