

Ventuza vacuum ESS-15X45-ON

Numar piesa: 189415

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	6 mm
Dimensiunea ventuzei	15x45 mm
Volum de aspiratie	1.57 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 5
Forma de ventuza	oval plat
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominala de functionare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-10 °C...70 °C
Fora de mentinere la presiune de lucru nominala	32 N
Fora laterala orizontala la presiunea de lucru nominala	43 N
Fora transversala verticala la presiunea de lucru nominala	35 N
Greutate produs	23.8 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M10
Culoare	negru
Duritate Shore	50 +/- 5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	NBR