

## Ventuza vacuum ESS-20X60-ON

Numar piesa: 189416

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                             | Valoare                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Latimea nominala                                           | 6 mm                                                        |
| Dimensiunea ventuzei                                       | 20x60 mm                                                    |
| Volum de aspiratie                                         | 3.69 cm <sup>3</sup>                                        |
| Pozitie de conectare                                       | sus                                                         |
| Pozitie de instalare                                       | orice                                                       |
| Atribuirea suportului de ventuza                           | Dimensiune 5                                                |
| Forma de ventuza                                           | oval plat                                                   |
| Presiune de lucru                                          | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Presiunea nominala de functionare                          | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Mediu de operare                                           | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                       | 1 - stres redus la coroziune                                |
| Conformitatea LABS                                         | VDMA24364-A1-L                                              |
| Siguranta alimentara                                       | vedeti informatii detaliate despre material                 |
| Temperatura ambianta                                       | -10 °C...70 °C                                              |
| Fora de mentinere la presiune de lucru nominala            | 62.8 N                                                      |
| Fora laterala orizontala la presiunea de lucru nominala    | 116 N                                                       |
| Fora transversala verticala la presiunea de lucru nominala | 63 N                                                        |
| Greutate produs                                            | 30.8 g                                                      |
| Tipul de montare                                           | prin racordul de vid                                        |
| Racord de vacuum                                           | M10                                                         |
| Culoare                                                    | negru                                                       |
| Duritate Shore                                             | 50 +/- 5                                                    |
| Nota privind materialele                                   | Conform RoHS                                                |
| Material ventuze                                           | NBR                                                         |