

Modul intrari CP-E16-M8-Z

Numar piesa: 189670

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX) conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor britanice EX conform reglementarilor RoHS din UK
Semnul KC	KC-EMV
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Protectie la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (UKEX)
Categorie ATEX pentru gaz	II 3G
Categorie ATEX pentru praf	II 3D
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex ec IIC T5 Gc X
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
Temperatura ambientala Ex	-5°C <= Ta <= +50°C