

Supapa de sens
HA-1/8-QSM-5/32-U
Numar piesa: 190848

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția de revenire
Conector pneumatic 1	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	QS-5/32
Tipul de montare	insurubabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	146 l/min
Presiune de lucru	-1 bar...10 bar
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Material carcasa	Alama
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Presiune diferentiala min. deschisa	0.1 bar
Inchidere presiunea diferentiala min.	0.2 bar
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Greutate produs	12 g
Nota privind materialele	Conform RoHS