

**Supapa de sens**  
**HB-1/4-QSM-3/16-U**  
Numar piesa: 190862

**FESTO**



**Fisa de date**

| Caracteristica                                       | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                    | Funcția de revenire                                                |
| Conector pneumatic 1                                 | QS-3/16                                                            |
| Conexiune pneumatica 2                               | 1/4 NPT                                                            |
| Tipul de montare                                     | insurubabil                                                        |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 216 l/min                                                          |
| Presiune de lucru                                    | -1 bar...10 bar                                                    |
| Temperatura ambianta                                 | 0 °C...60 °C                                                       |
| Material carcasa                                     | Alama                                                              |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:::]                       |
| Presiune diferentiala min. deschisa                  | 0.1 bar                                                            |
| Inchidere presiunea diferentiala min.                | 0.2 bar                                                            |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Greutate produs                                      | 24 g                                                               |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                       |