


## Ventuză vacuum fără conector ESV-50-BN

Numar piesa: 191063

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                   | Valoare                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ventuză de compensare a înălțimii                | 11 mm                                                       |
| Raza min. a piesei de prelucrat                  | 150 mm                                                      |
| Diametrul ventuzei                               | 50 mm                                                       |
| Volum de aspirație                               | 14.23 cm <sup>3</sup>                                       |
| Pozitie de conectare                             | sus                                                         |
| Pozitie de instalare                             | orice                                                       |
| Forma de ventuză                                 | burduf rotund de 1,5 ori                                    |
| Presiune de lucru                                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Presiunea nominală de funcționare                | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Mediu de operare                                 | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| Conformitatea LABS                               | VDMA24364-A1-L                                              |
| Siguranța alimentară                             | vedeti informații detaliate despre material                 |
| Temperatura ambiantă                             | -10 °C...70 °C                                              |
| Forța de menținere la presiune de lucru nominală | 72.6 N                                                      |
| Greutate produs                                  | 13.9 g                                                      |
| Culoare                                          | negru                                                       |
| Duritate Shore                                   | 50 +/- 5                                                    |
| Nota privind materialele                         | Conform RoHS                                                |
| Material ventuze                                 | NBR                                                         |