


Ventuză vacuum fără conector ESV-80-BN

Numar piesa: 191066

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuză de compensare a înălțimii	10 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	430 mm
Diametrul ventuzei	80 mm
Volum de aspirație	63.9 cm ³
Poziție de conectare	sus
Poziție de instalare	orice
Forma de ventuză	burduf rotund de 1,5 ori
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominală de funcționare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Siguranța alimentară	vedeti informații detaliate despre material
Temperatura ambiantă	-10 °C...70 °C
Forța de menținere la presiune de lucru nominală	213.6 N
Greutate produs	39 g
Culoare	negru
Duritate Shore	50 +/- 5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	NBR