

Bucsa centrare ZBH-15

Numar piesa: 191409

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	15
Pozitie de instalare	orice
Unitate de ambalare	10
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-25 °C...60 °C
Greutate produs	3 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material manson	otel inoxidabil inalt aliat