


Rezervor de aer comprimat|Vas sub presiune VZS-20-B

Numar piesa: 192161

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Volum	20 l
Pozitie de instalare	Purja condens in jos
Conform cu standardul	EN 286-1
Presiune de lucru	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind recipientele sub presiune simple
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~] Azot
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...100 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...100 °C
Cuplu de strangere max. filet de conectare	130 Nm
Cuplu de strangere max. purjarea condensului	27 Nm
Greutate produs	9000 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune conducta de condens	G3/8
Conexiune pneumatica	G1
Material rezervor de aer comprimat	Otel acoperit cu pulbere