

Portal planar EXCH-40-

Numar piesa: 1923050

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
Pozitie de instalare	vertical orizontala
Structura constructiva	Portal planar
Presiune de lucru	8 bar
Acceleratie max., orizontala	50 m/s ²
Acceleratie max., verticala	30 m/s ²
Viteza max., orizontala	5 m/s
Viteza max., verticala	4 m/s
Precizie de repetare	±0,1 mm
Ciclu de lucru	100%
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind masinile
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	Conform reglementarilor UK privind masinile
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 90 % fara condensare
Nivel de presiune acustica	74 dB(A)
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	10 °C...50 °C
Sarcina nominala la dinamica maxima	4 kg
Tipul de montare	cu kit de fixare cu kit de reglare cu piulita canal
Nota privind materialele	Conform RoHS