

# Filtru-regulator LFR-1-D-7-O-MAXI

Numar piesa: 192599

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                           | Maxi                                                         |
| Seria                                                | D                                                            |
| Blocaj de actionare                                  | Buton rotativ cu blocare                                     |
| Pozitie de instalare                                 | vertical +/- 5°                                              |
| Finete de filtrare                                   | 40 µm                                                        |
| Purjare a condensului                                | rotire manuala                                               |
| Structura constructiva                               | filtru regulator fara manometru                              |
| Cantitate max. de condens                            | 80 cm³                                                       |
| Protectie pahar                                      | Cos metalic de protectie                                     |
| Indicator de presiune                                | pregatit G1/4                                                |
| Presiune de lucru                                    | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                          |
| Domeniu de reglare a presiunii                       | 0.5 bar...7 bar                                              |
| Histerezis max. de presiune                          | 0.4 bar                                                      |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 11000 l/min                                                  |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gaze inerte |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                 |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura de depozitare                            | -10 °C...60 °C                                               |
| Clasa de puritate a aerului la iesire                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gaze inerte |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                               |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                               |
| Greutate produs                                      | 1470 g                                                       |
| Tipul de montare                                     | Instalarea liniei<br>cu accesorii<br>optional:               |
| Conector pneumatic 1                                 | G1                                                           |
| Conexiune pneumatica 2                               | G1                                                           |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                 |
| Material carcasa                                     | Zinc turnat sub presiune<br>PC                               |