


Supapa de sens VBNF-LBA-G14-Q8

Numar piesa: 1927027

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	funcție de nereturnare deblocabila
Selectare funcție suplimentara	ventilare manuala
Conector pneumatic 1	QS-8
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune aer de control 21	QS-8
Tipul de montare	insurubabil
Presiune de lucru	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Presiunea de control	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Presiune de control	29 psi...145 psi
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Material carcasa	PBT
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozitie de instalare	orice
Tip de actionare controlata cu functie de retur	pneumatic
Funcția de ventilare manuala	cu palpare
Pivotabilitate	360 de grade / nu este permisa o rotire permanenta
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Debit normal 1->2 (6-0)	1100 l/min
Debit nominal normal 1->2 (6-5)	620 l/min
Timp de comutare oprit	11 ms
Timp de comutare pornit	8 ms
Protectie la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Cuplu de strangere nominal	10 Nm

Caracteristica	Valoare
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	65.6 g
Material aparatoare	ES-BE
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	PBT
Material garnituri	NBR
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat
Material inel detasabil	POM