

Element limiter YSRWJ-8-14-A

Numar piesa: 192966

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	8
Cursa	14 mm
Amortizare	autoreglare caracteristica slaba
Pozitie de instalare	orice
Reglare fina	0.03 mm
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Viteza max. de impact	3 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.2 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Lungime de amortizare	14 mm
Forta max. de ridicare	500 N
Consumul max. de energie pe cursa	3 J
Consum max. de energie pe ora	21000 J
Energie reziduala max.	0.02 J
Forta de restabilire	3.5 N
Greutate produs	110 g
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Alama nichelat
Material tija de piston	otel aliaj inalt