


Cablu legatura KMYZ-2-24-10-LED

Numar piesa: 193443

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Indicatorul pozitiei de comutare	LED
Tipul de montare	pe ventilul electromagnetic cu surub autofiletant
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	170 g
Conector electric	2 pini / 2 fire priza inclinata / cablu design patrat / capat deschis
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Lungime cablu	10 m
Proprietate cablu	Standard
Diametrul cablului	3.4 mm
Ansamblu cablu	2 x 0,25 mm ²
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Material carcasa	PA
Material contacte de cuplare	Bronz