


# Generator vacuum VN-05-N-I3-PQ2-VT2

Numar piesa: 193637

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                                   | Valoare                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Diametru nominal duza Laval                                      | 0.45 mm                                           |
| Dimensiune grila                                                 | 13 mm                                             |
| Pozitie de instalare                                             | orice                                             |
| Caracteristicile ejectorului                                     | debit volumetric de aspiratie ridicat<br>In linie |
| Structura constructiva                                           | Forma dreapta                                     |
| Presiune de functionare pentru debitul volumic max. de aspiratie | 6 bar                                             |
| Presiune de lucru                                                | 1 bar...8 bar                                     |
| Presiunea nominala de functionare                                | 6 bar                                             |
| Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera        | 12 l/min                                          |
| Timpul de ventilare la presiunea nominala de functionare         | 1.57 s                                            |
| Mediu de operare                                                 | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                      | Functionarea cu ulei nu este posibila             |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                             | 1 - stres redus la coroziune                      |
| Conformitatea LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Temperatura medie                                                | 0 °C...60 °C                                      |
| Temperatura ambianta                                             | 0 °C...60 °C                                      |
| Greutate produs                                                  | 12 g                                              |
| Tipul de montare                                                 | Instalarea liniei                                 |
| Conector pneumatic 1                                             | QS-6                                              |
| Conector pneumatic 3                                             | necontorizat                                      |
| Racord de vacuum                                                 | Bucsa QS-6                                        |
| Nota privind materialele                                         | Conform RoHS                                      |
| Material garnituri                                               | NBR                                               |
| Material duza de colectare                                       | POM                                               |
| Material carcasa                                                 | Ranforsat cu POM                                  |
| Material duza de pulverizare                                     | Aliaj de aluminiu forjat                          |
| Material conector cu filet                                       | Alama<br>nichelat                                 |