

Cilindru burduf EB-325-95

Numar piesa: 193788

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	325
Ø de montare necesar	340 mm
Cursa	95 mm
Inaltime max., extins	150 mm
Unghi maxim de inclinare	15 grd
Decalaj max.	10 mm
Inaltime min. de montare	51 mm
Mod de functionare	cu simpla actiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...70 °C
Fora de restabilire	300 N
Greutate produs	4100 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	NR/BR
Material carcasa	Otel galvanizat