


Cilindru burdof EB-385-115

Numar piesa: 193789

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	385
Ø de montare necesar	400 mm
Cursa	115 mm
Înălțime max., extins	175 mm
Unghi maxim de înclinare	15 grd
Decalaj max.	10 mm
Înălțime min. de montare	51 mm
Mod de funcționare	cu simplă acțiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Funcționarea cu ulei nu este posibilă
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-40 °C...70 °C
Forță de restabilire	300 N
Greutate produs	5900 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatică	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	NR/BR
Material carcasă	Oțel galvanizat