

Cilindru burduf EB-325-215

Numar piesa: 193790

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	325
Ø de montare necesar	340 mm
Cursa	215 mm
Inaltime max., extins	305 mm
Unghi maxim de inclinare	20 grd
Decalaj max.	20 mm
Inaltime min. de montare	75 mm
Mod de functionare	cu simpla actiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...70 °C
Fora de restabilire	300 N
Greutate produs	4800 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	NR/BR
Material carcasa	Otel galvanizat