


Cilindru burduf EB-385-230

Numar piesa: 193791

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	385
Ø de montare necesar	400 mm
Cursa	230 mm
Înălțime max., extins	310 mm
Unghi maxim de înclinare	20 grd
Decalaj max.	20 mm
Înălțime min. de montare	77 mm
Mod de funcționare	cu simplă acțiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Funcționarea cu ulei nu este posibilă
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-40 °C...70 °C
Forță de restabilire	400 N
Greutate produs	6900 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatică	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	NR/BR
Material carcasa	Oțel galvanizat