

Cilindru plat DZF-1 5/8"-8"-A-P-A

Numar piesa: 194217

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--|--|
| Cursa | 8 țol |
| Ø piston | 1 5/8" |
| Unghi de rotatie max. a tijei de piston +/- | 0.6 grd |
| Amortizare | inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti |
| Mod de functionare | cu dubla actiune |
| Siguranta la rasucire/ghidaj | Piston oval |
| Presiune de lucru | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -20 °C...80 °C |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur | 633 N |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 754 N |
| Masa mobila la cursa de 0 mm | 120 g |
| Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm | 9 g |
| Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm | 16 g |
| Greutate de baza la o cursa de 0 mm | 480 g |
| Conexiune pneumatica | 1/8 NPT |
| Material capac | Aluminiu |
| Material garnituri | FPM TPE-U (PU) |
| Material carcasa | Aliaj de aluminiu forjat |
| Material tija de piston | otel aliaj inalt |