

## Conector rapid CQ-28

Numar piesa: 194586

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latimea nominala                                        | 24.9 mm                                                            |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                              |
| Unitate de ambalare                                     | 1                                                                  |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull                                               |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.95 bar...7 bar                                                  |
| Presiune de lucru in functie de temperatura             | -0.95 bar...10 bar                                                 |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364 zona III                                                 |
| Siguranta alimentara                                    | vedeti informatii detaliate despre material                        |
| Temperatura ambianta                                    | -25 °C...70 °C                                                     |
| Greutate produs                                         | 90 g                                                               |
| Conector pneumatic 1                                    | pentru teava/furtun cu Ø exterior de 28 mm                         |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru teava/ furtun cu Ø exterior de 28 mm                        |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                       |
| Material carcasa                                        | POM                                                                |
| Material inel detasabil                                 | POM                                                                |
| Material segment de prindere a furtunului               | otel inoxidabil aliaj inalt                                        |