

Conector rapid CQ-1-28H

Numar piesa: 194589

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	23 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Unitate de ambalare	1
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar...7 bar
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Cuplu de strangere nominal	62.5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	200 g
Conector pneumatic 1	Filet exterior G1
Conexiune pneumatica 2	Bucsa CQ-28
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama
Material inel detasabil	POM
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt