

Tub plastic PLN-6X1-SW

Numar piesa: 195281

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	6 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	32 mm
Ø interior	4 mm
Raza min. de indoire	11 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-30 °C...80 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.0147 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru racord cu Ø exterior de 6 mm pentru niplu de legatura Ø interior 4 mm cu piulita olandeza pentru niplu de legatura cu Ø interior 4 mm
Culoare	negru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PE