

Articulație sferică CRSGS-M8

Numar piesa: 195581

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M8
Pe baza standardului	ISO 12240-4
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productie de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	55 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material inel exterior	Otel aliaj inalt
Material carcasa	Otel aliaj inalt
Material inel interior	Otel aliaj inalt
Material piulita	otel inalt aliat