

Articulație sferică CRSGS-M20X1,5

Numar piesa: 195585

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M20x1,5
Pe baza standardului	ISO 12240-4
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productie de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Sarcina admisibila maxima	9 kN
Greutate produs	464 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material inel exterior	Oțel aliaj înalt
Material carcasa	Oțel aliaj înalt
Material inel interior	Oțel aliaj înalt
Material piulita	oțel înalt aliat