

Articulație sferică CRSGS-M27X2

Numar piesa: 195586

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M27x2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 1% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice. Metalele cu mai mult de 1% cupru ca aliaj component sunt excluse de la utilizare. Fac exceptie placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii electrice si bobinele. Metalele cu mai mult de 5% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice. Metalele cu mai mult de 5% cupru ca aliaj component sunt excluse de la utilizare. Fac exceptie, placile cu circuite imprimate, cabluri, conectori electrice si bobinele. Metalele cu mai mult de 5% cupru, zinc sau nichel in masa sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	1333 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material inel exterior	Otel aliaj inalt
Material carcasa	Otel aliaj inalt
Material inel interior	Otel aliaj inalt
Material piulita	otel inalt aliat