

Suport lagar LBN-40

Numar piesa: 195861

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
Pozitie de instalare	orice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 1% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	191 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	Otel galvanizat
Material bolt	Otel galvanizat
Material siguranta	Otel cu arc, galvanizat