

# Ventil inchidere HE-N1/2-LO

Numar piesa: 197130

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Principiul de etansare                               | slab                                          |
| Funcția de evacuare a aerului                        | nu se poate droseliza                         |
| Tipul de comanda                                     | direct                                        |
| Presiune de lucru                                    | 1 bar...10 bar                                |
| Valoare C                                            | 28.13 l/sbar                                  |
| b-valoare                                            | 0.28                                          |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 6200 l/min                                    |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK                 | 3 - stres intens de coroziune                 |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                |
| Temperatura ambiantă                                 | -10 °C...60 °C                                |
| Tipul de montare                                     | insurubabil                                   |
| Poziție de instalare                                 | orice                                         |
| Directia de curgere                                  | nu este reversibil                            |
| Greutate produs                                      | 1100 g                                        |
| Conector pneumatic 1                                 | 1/2 NPT                                       |
| Conexiune pneumatica 2                               | 1/2 NPT                                       |
| Conector pneumatic 3                                 | 1 NPT                                         |
| Material garnituri                                   | NBR<br>TPE-U (PU)                             |
| Material carcasa                                     | Aluminiu turnat sub presiune                  |