


Ventil inchidere HE-G3/4-LO

Numar piesa: 197135

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	piston-glisant
Tip de actionare	manual
Principiul de etansare	slab
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Actionare manuala	fara
Funcție de ventil	3/2 bistabil
Presiune de lucru	1 bar...10 bar
Valoare C	36.28 l/sbar
b-valoare	0.21
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	8000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	Instalarea liniei cu orificiu de trecere
Pozitie de instalare	orice
Directia de curgere	nu este reversibil
Greutate produs	1000 g
Conector pneumatic 1	G3/4
Conexiune pneumatica 2	G3/4
Conector pneumatic 3	G1
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PBT