

Soclu electric MHAP-PI

Numar piesa: 197260

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	Clips
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	4 g
Conector electric	2 pini Priza
Domeniu de tensiune de lucru CC	60 V
Capacitate de transport al curentului	3 A
Lungime cablu	0.5 m
Diametrul cablului	1 mm
Ansamblu cablu	2 x 0,14 mm ²
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-20 °C...50 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru cositorit