

Terminal CPX

Numar piesa: 197330

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Control electric	Fieldbus control integrat
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX) conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor britanice EX conform reglementarilor RoHS din UK
Semnul KC	KC-EMV
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Protectie la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (RU) Zona 2 (UKEX)
Categorie ATEX pentru gaz	II 3G
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura ambientala Ex	-5°C <= Ta <= +50°C
Afisaje LED	Starea magistralei bus Starea canalelor Starea modulului Starea sistemului
Diagnoza	Memorie de diagnoza Diagnoza in functie de canale si module Subtensiune, module
Volumul maxim de adresare a intrarilor	64 byte
Volum maxim de adrese de iesire	64 byte

Caracteristica	Valoare
Parametrizare	Comportament de diagnoza Reactie de siguranta Canale de fortare Configurarea semnalului
Durata ciclului intern	< 1 ms
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Alimentarea max. cu energie electrica	16 A