

Insula de ventile MH1

Numar piesa: 197334

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	2/2 monostabil închis 3/2 normal închis monostabil deschis 3/2 monostabil
Dimensiune ventil	10 mm
Debit nominal normal max.	10 l/min la 10 mm
Racord pneumatic de lucru	M3
Presiune de lucru	-0.9 bar...8 bar
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Organizatia emitenta a certificatului	UL MH19482
Latimea nominala	0.9 mm
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Principiul de etansare	slab
Structura constructiva	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	direct
Afisarea starii semnalului	LED
Compatibilitate vacuum	da
Tensiunea nominala de functionare CA	24 V
Tensiune nominala de functionare CC	12 V 24 V 5 V
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-5 °C...40 °C
Tip de protectie	IP40 IP65
Temperatura ambianta	-5 °C...40 °C
Control electric	Conexiune individuala Multi-pin
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Numarul max. de pozitii de ventil	24
Ansamblu insula de ventile	Grila fixa