

## Tub plastic spiralat PUN-12X2-S-6-BL

Numar piesa: 197601

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lungime de lucru                            | 6 m                                                               |
| Ø exterior                                  | 12 mm                                                             |
| Lungimea blocului                           | 0.98 m                                                            |
| Ø interior                                  | 8 mm                                                              |
| Diametrul bobinajului                       | 95 mm                                                             |
| Numar bobinaje                              | 64                                                                |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Autorizare                                  | TÜV                                                               |
| Organizatia emitenta a certificatului       | B 013277 0506 00                                                  |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Temperatura ambianta                        | -35 °C...60 °C                                                    |
| Greutate produs                             | 1300 g                                                            |
| Conexiune pneumatica                        | pentru racordul push-in cu Ø exterior de 12 mm                    |
| Culoare                                     | albastru                                                          |
| Duritate Shore                              | D 52 +/-3                                                         |
| Material furtun                             | TPE-U (PU)                                                        |