

## Piulita olandeza MCK-PK-3

Numar piesa: 205254

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Filet interior M6x0,75                                                                           |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                              |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                                     |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                                                                   |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...60 °C                                                                                   |
| Conector pneumatic 1                                    | pentru furtun cu Ø exterior 4 mm<br>pentru niplu de legatura Ø interior 3 mm cu piulita olandeza |
| Material piulita olandeza                               | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat                                                               |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                                     |