

Bloc ramificare FR-8-1/8

Numar piesa: 2077

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	8.6 mm
Pozitie de instalare	orice
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0 bar...16 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	12.5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	135 g
Numar iesiri	8
Numar cabluri de alimentare	1
Conector pneumatic 1	Filet interior G3/8
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune