


Suport lagar LBG-40-R3

Numar piesa: 2078792

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
Pozitie de instalare	orice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Sarcina admisibila maxima	1.5 kN
Greutate produs	300 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material bolt	otel inoxidabil aliaj inalt
Material siguranta	otel inoxidabil aliaj inalt