

Distribuitoare rotative GF-1/4

Numar piesa: 2094

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	11.5 mm
Pozitie de instalare	orice
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Debit normal 1-2,1 (6->0)	2932 l/min
Debit normal 1-2.X deschis (6->0)	2977 l/min
Debit nominal normal 1,1-2,1	1792 l/min
Turatie max.	300 1/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	250 g
Conector pneumatic 1	Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Material arbore	otel aliaj inalt