

Drosel GRO-1/4

Numar piesa: 2109

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția drosel
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Element de reglare	Surub moletat
Tipul de montare	Instalarea liniei
Debitul nominal normal in directia de strangulare	350 l/min
Presiune de lucru	0 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Pozitie de instalare	orice
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...60 °C
Greutate produs	80 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material surub de reglare	Otel galvanizat