

Fus oscilant - SET DAMT-V1-32-A

Numar piesa: 2213233

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	32
Pe baza standardului	ISO 15552 (anterior si VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 1% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Sarcina admisibila maxima	0.9 kN
Greutate produs	220 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material suruburi	Otel galvanizat
Material fus oscilant	Otel galvanizat
Material piesa de fixare	Otel galvanizat
Material bara	otel inoxidabil aliaj inalt