

Cilindru oscilant DRRD-8-180-FH-PA

Numar piesa: 2223060

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	8
Unghiul de amortizare	38 grd
Domeniu de reglaj pentru unghiul de pivotare, pentru fiecare pozitie de capat	+10 /-100 grade
Unghi de pivotare	180 grd
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Cremaliera / pinion
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0.2 Nm
Moment de inertie admisibil al masei	0.0015 kgm ²
Greutate produs	155 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu filet interior optional:
Conexiune pneumatica	M3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material arbore de actionare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant