


Manometru cu flansa FMA-63-0,25-C

Numar piesa: 225783

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Interval de afisare	0 bar...0.25 bar
Intervalul de afisare	0 psi...3.6 psi
Conform cu standardul	EN 837-3
Dimensiune nominala, manometru	63
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal
Mediu de operare	Medii lichide Mediile gazoase
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	fara acetilena fara oxigen
Presiune de lucru	0 bar...0.25 bar
Factor de incarcare alternanta	0.9
Factor de sarcina permanenta	0.75
Clasa de precizie de masurare	1,6
Tip de protectie	IP43
Temperatura medie	-20 °C...80 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pozitie de conectare	Partea din spate, centrat
Conexiune pneumatica	G1/4
Material pivot de insurubare	Alama
Material carcasa	Otel
Material vizor	PMMA
Material inel de fixare	Otel
Material suruburi	Otel
Greutate produs	120 g