

Cuplaj flexibil CRFK-M10X1,25

Numar piesa: 2305778

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M10x1,25
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-20 °C...100 °C
Sarcina admisibila maxima	0.9 kN
Greutate produs	230 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Material bolt filetat	otel inoxidabil aliaj inalt
Material capac	EPDM
Material piulita	otel inoxidabil aliaj inalt